

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SDUCR 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ø haste D_s	12 mm
Desvio central L_3	8 mm
Comprimento total L	140 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L_1	25 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15 mm
Código ISO do suporte	A12L SDUCR/L07
Tamanho da placa	7 mm
Série	Master Turn
Altura de fixação L_2	11 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar