

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260336 25/11
GTIN	4062406576813
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø haste D_s	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Série	Master Turn
Tamanho da placa	11 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento total L	200 mm
Código ISO do suporte	A25R SDUCR/L11
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	31 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Desvio central L_3	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar