

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260337 16/07
GTIN	4062406576844
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Ø haste D_s	16 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Desvio central L_3	10 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDUCR/L07
Comprimento total L	180 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	19 mm
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Tamanho da placa	7 mm
Série	Master Turn
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar