

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Desvio central L_3	7 mm
Ø haste D_s	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento da cabeça L_1	20 mm
Série	Master Turn
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	7 mm
Código ISO do suporte	A10K SDUCR/L07
Altura de fixação L_2	9 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Comprimento total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar