

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260336 20/11
GTIN	4062406576806
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Série	Master Turn
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Código ISO do suporte	A20R SDUCR/L11
Altura de fixação L ₂	18 mm
Desvio central L ₃	13 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Ø haste D _s	20 mm
Tamanho da placa	11 mm
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar