

**Garant**

**Barra de mandrilar de aço Master Turn espiralada A.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**

**Dados do pedido**

Número do pedido	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Código ISO do suporte	A10K SDQCR/L07
Ø haste $D_s$	10 mm
Desvio central $L_3$	7 mm
Comprimento total L	125 mm
Altura de fixação $L_2$	9 mm
Série	Master Turn
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	13 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar