

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Tamanho da placa	11 mm
Série	Master Turn
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	40 mm
Código ISO do suporte	A25R SDUCR/L11
Desvio central L <sub>3</sub>	16 mm
Ø haste D <sub>s</sub>	25 mm
Comprimento total L	200 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	23 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>min.</sub>	31 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar