

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260337 16/11 |
| GTIN | 4062406576851 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Série | Master Turn |
| Comprimento total L | 180 mm |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 |
| Comprimento da cabeça L ₁ | 28 mm |
| Ø haste D _s | 16 mm |
| Código ISO do suporte | A16Q SDUCR/L11 |
| Desvio central L ₃ | 14 mm |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. |
| Tamanho da placa | 11 mm |
| Ø mínimo do furo prévio D _{min.} | 23 mm |
| Altura de fixação L ₂ | 15 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |

Tipo de producto

Barra de mandrilar