

Garant

Barra de mandrilar de aço Master Turn espiralada A.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm

**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260330 12/07 |
| GTIN | 4062406576899 |
| Classe de artigo | 21T |

Descrição técnica

| | |
|--|-----------------------------------|
| Comprimento da cabeça L ₁ | 25 mm |
| Desvio central L ₃ | 8 mm |
| Código ISO do suporte | A12L SDQCR/L07 |
| Série | Master Turn |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7 |
| Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. |
| Ø haste D _s | 12 mm |
| Comprimento total L | 140 mm |
| Altura de fixação L ₂ | 11 mm |
| Ø mínimo do furo prévio D _{min.} | 15 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de inserto | direita |
| Profundidade de torneamento interior até | 3×D |
| Refrigeração interior | sim |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior |

Tipo de producto

Barra de mandrilar