

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SDQCL 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 25/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260331 25/11
GTIN	4062406576998
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Série	Master Turn
Código ISO do suporte	A25R SDQCR/L11
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	31 mm
Ø haste D_s	25 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Comprimento total L	200 mm
Comprimento da cabeça L_1	40 mm
Altura de fixação L_2	23 mm
Desvio central L_3	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar