

Garant**Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Série	Master Turn
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ø mínimo do furo prévio D_{\min} .	19 mm
Comprimento total L	180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDQCR/L07
Altura de fixação L_2	15 mm
Desvio central L_3	10 mm
Ø haste D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

