

Garant**Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Altura de fixação L ₂	18 mm
Ø haste D _s	20 mm
Desvio central L ₃	13 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	25 mm
Código ISO do suporte	A20R SDQCR/L11
Série	Master Turn
Comprimento total L	200 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

