

Garant**Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	25 mm
Comprimento total L	140 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Série	Master Turn
Ø haste D_s	12 mm
Altura de fixação L_2	11 mm
Código ISO do suporte	A12L SDQCR/L07
Desvio central L_3	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	15 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

