

Garant**Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L_2	15 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	23 mm
Série	Master Turn
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Desvio central L_3	14 mm
Ø haste D_s	16 mm
Comprimento total L	180 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Código ISO do suporte	A16Q SDQCR/L11
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

