

Garant

Barra de mandril de aço Master Turn espiralada A.. SDQCL 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Desvio central L_3	14 mm
Ø haste D_s	16 mm
Código ISO do suporte	A16Q SDQCR/L11
Comprimento total L	180 mm
Série	Master Turn
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	23 mm
Comprimento da cabeça L_1	28 mm
Altura de fixação L_2	15 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar