

Garant

Barra de mandrilar de aço Master Turn espiralada A.. SDQCL 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11 mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Código ISO do suporte	A20R SDQCR/L11
Comprimento da cabeça L ₁	36 mm
Ø haste D _s	20 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 8
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	25 mm
Altura de fixação L ₂	18 mm
Comprimento total L	200 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..
Série	Master Turn
Desvio central L ₃	13 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de producto

Barra de mandrilar