

**Garant****Barra de mandril em aço espiralada GARANT Master Turn, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 16/07mm****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 260331 16/07  |
| GTIN             | 4062406576967 |
| Classe de artigo | 21T           |

**Descrição técnica**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Desvio central L <sub>3</sub>                    | 10 mm                             |
| Altura de fixação L <sub>2</sub>                 | 15 mm                             |
| Comprimento total L                              | 180 mm                            |
| Pastilha de corte reversível adequada            | DC.. 0702..                       |
| Ø haste D <sub>s</sub>                           | 16 mm                             |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 7                          |
| Código ISO do suporte                            | A16Q SDQCR/L07                    |
| Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>             | 28 mm                             |
| Série  | Master Turn                       |
| Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>        | 19 mm                             |
| Norma  | DIN 8024                          |
| Tipo de inserto                                  | esquerda                          |
| Profundidade de torneamento interior até         | 3×D                               |
| Refrigeração interior                            | sim                               |
| Aplicação  | Torneamento longitudinal interior |
| Tipo de produto                                  | Barra de mandrilar                |

