

**Lima de amolar – Original Arkansas (cinzento), grão 5000, triangular,
Comprimento×largura: 100X10****Dados do pedido**

Número do pedido	558680 100X10
GTIN	4037073005836
Classe de artigo	56Z

Descrição**Versão:**

Pedra natural (original do Arkansas) em quartzito de grão extremamente fino, muito resistente a arestas. Para as superfícies mais finas e para uma retificação sem rebarbas. Granulometria 5000 (retificação preliminar), granulometria 8000 (polimento).

Utilização:

Para **rebarbar, afiar, retificar e chanfrar** ferramentas ou lâminas de ferramentas. Para processamento posterior de orifícios, superfícies e arestas no fabrico de moldes. Também utilizada para melhorar a superfície, ajustar e polir. **Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.**

Nota:

A reduzida adição de óleo aumenta a vida útil e o desempenho de afiação.

Descrição técnica

Largura	10 mm
Granulometria	5000
Cor	cinzento
Grau de finura	retificar previamente
Comprimento	100 mm
Abrasivo	Quartzito Arcansas

Forma	triangular
Tipo de produto	Lima de acabamento

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Plástico, GFK	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		