

Conjunto de limas de acabamento de 10 peças carboneto de silício, em caixa de plástico, Número de limas de acabamento: 10



Dados do pedido

Número do pedido	558811 10
GTIN	4260496536728
Classe de artigo	56Z

Descrição

Utilização:

Para **rebarbar**, **afiar** e **retificar** ferramentas ou lâminas de ferramentas. **Metal duro, metal não ferroso**, vidro, cerâmica, porcelana.

Material fornecido:

558615 150×16M, 558625 100×10G/200×20G, 558635 100×10M/150×16M/150×16G/150×16F, 558655 100×10F/150×16F/200×20M.

Instrução:

Usar de preferência com óleo, petróleo ou água.

Descrição técnica

Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo	SiC
Número de limas de acabamento	10
Tipo de produto	Lima de acabamento

Acessórios

Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 150X16M	558615 150X16M
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 100X10G	558625 100X10G
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 200X20G	558625 200X20G
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 100X10M	558635 100X10M
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 150X16F	558635 150X16F
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 150X16G	558635 150X16G
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 150X16M	558635 150X16M
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 100X10F	558655 100X10F
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 150X16F	558655 150X16F
Lima de afiar – carboneto de silício (verde) Comprimento x largura (mm) grau de finura 200X20M	558655 200X20M