



Dados do pedido

Número do pedido	415525 800
GTIN	4062406579555
Classe de artigo	42A

Descrição

Modelo:

Paquímetro para medição interna e externa (com predefinição). Mostrador LCD legível com números extragrandes. Ótimas características de orientação e deslize graças à **guia prismática dupla** montada em plástico. Bico de medição em aço inoxidável retificado com precisão. Com dois **bicos de medição intercambiáveis e deslizantes. Inclui limitação da força de medição.**

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Calibre de ajuste n.º 415527 tam. conjunto. Bico de medição com rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 com rosca M2,5 para apalpadores especiais n.º 434900 – 434910.

Descrição técnica

Número de pilhas incluídas	1
Leitura	0,0005 polegada
Limite de erro	0,06 mm
Calibração	A1
Comprimento do bico	90 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Leitura	0,01 mm
Ø da extensão de medição interior	10 mm
Alimentação de energia	A pilhas
Leitura comutável	mm/polegada

Peso	0,9 kg
Faixa de medição	0 - 800 mm
Função de predefinição	sim
Pontas de medição	sim
Tecnologia de medição	digital
Material	ABS
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 500	021000 500
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 1000	021010 1000

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
---	---------------