



## Dados do pedido

Número do pedido	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Classe de artigo	03L

## Descrição

### Modelo:

- O retorno automático da haste de pressão evita o gotejamento.
- Controlo eletrónico da velocidade de compressão através de uma roda de ajuste com 6 níveis de velocidade.
- A proteção contra sobrecarga eletrónica REDLINK™ na máquina e na bateria garante uma longa vida útil.
- Fluxo constante de vedante, redução da formação de bolhas e utilização total do conteúdo do cartucho.
- Otimizada para todas as colas e vedantes comuns, mesmo a temperaturas mais frias.
- Monitorização de células individuais para uma vida útil otimizada.

### Material fornecido:

Inclui 1× bateria M18 B2, 1× carregador M12-18 C, estojo de ferramentas.

## Descrição técnica

Tipo de bateria	lão de lítio
Tensão da bateria	18 V
Número de baterias incluídas	1
indicado para tamanho de cartucho	310 g
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Capacidade da bateria	2 Ah

Peso com bateria	2,3 kg
pressão de extração máxima	459 kg
embalagem	Estojo
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de produto	Bomba de lubrificação

## Acessórios

Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Conjunto para principiantes sem fio Tipo M18NRG5	073839 M18NRG5
Bateria de íões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB3	073808 MHB3
Bateria de íões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB8	073810 MHB8
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo de bateria M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Sistema de lítio M18B2 Tipo de bateria MB18	073827 MB18
Bateria de íões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB12	073811 MHB12
Sistema de lítio M18B5 Tipo de bateria MB18	073816 MB18
Conjunto para principiantes sem fioHigh Output™ Tipo M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Bateria de íões de lítioHigh Output™ Tipo de bateria MHB55	073809 MHB55