

**Capacete de proteção EVO® VISTAlens® Dualswitch™, Cor: WHITE****Dados do pedido**

Número do pedido	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Classe de artigo	09W

Descrição**Modelo:**

O capacete de proteção oferece uma combinação da tecnologia de óculos/capacete EVO® Vista® e do inovador sistema de correia de queixo Dualswitch™. A força de libertação da correia de queixo foi concebida tanto conforme EN397 como de acordo com a EN12492. Graças ao seu revestimento múltiplo, os óculos integrados oferecem proteção contra a radiação UV, resistência a riscos e antiembaciamento. Graças aos braços basculantes reguláveis, os óculos podem ser facilmente inseridos e extraídos do capacete, se necessário. Graças à sua concha de EPP (polipropileno expandido) compacta interior, o capacete de proteção garante proteção contra impactos laterais conforme EN12492, bem como uma ventilação otimizada do capacete. Ao mesmo tempo, graças à homologação EN50365 existente, o capacete também pode ser usado para trabalhos elétricos.

- **Cinta de 6 pontos.**
- **Encaixe Euro-Slot de 30 mm.**
- **Faixa de transpiração em algodão revestido de PU.**
- **Com fecho rotativo.**
- **Elementos refletivos para maior visibilidade.**

Utilização:

Indústria, construção, montagem, engenharia civil, trabalhos de electricista.

Norma:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Descrição técnica

Tamanho	53 - 64 cm
Revestimento do vidro	antiriscos
Revestimento do vidro	não embacia
Peso	580 g
Regulação do alcance	Fecho rotativo
Cor	branco
Material da lente	Polycarbonato
Identificação do disco	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Propriedades do capacete	Proteção contra salpicos de metal líquidos
Propriedades do capacete	Proteção contra deformação lateral
Propriedades do capacete	Propriedade de proteção até -30 °C
Propriedades do capacete	Isolamento elétrico
Material do capacete	ABS
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 12492
Norma	DIN EN 397
Tipo de produto	Capacete de proteção

Acessórios

Proteção do pescoço EVO® Cor GREY	097834 GREY
Correia de queixo Tipo 2P	097843 2P