

Garant

Barra de mandrilar de troca rápida de MD E.. SCLCR 95°, para pastilhas de corte reversíveis CC., direita, Ø da haste DS/tamanho da placa: 8/03mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Classe de artigo	21P

Descrição técnica

Ângulo de ajuste κ	95 grau
Tamanho da placa	3 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 13
Código ISO do suporte	E08X SCLCR/L03
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5 mm
Ø haste D_s	8 mm
Comprimento total L	57 mm
Desvio central L_3	2,5 mm
Largura do pescoço L_4	4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0301..
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 13

269028 13