

Garant**Barra de mandrilar de troca rápida de MD E.. SDQCR 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., direita, Ø da haste DS/tamanho da placa: 8/04mm**

Dados do pedido

Número do pedido	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Classe de artigo	21P

Descrição técnica

Desvio central L_3	2,6 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Tamanho da placa	4 mm
Ø haste D_s	8 mm
Profundidade útil T	1,1 mm
Código ISO do suporte	E08X SDQCR/L04
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	5,2 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Largura do pescoço L_4	4 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Comprimento total L	57 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 26	269028 26
--	-----------