

Garant

Barra de mandril de troca rápida de MD E.. SDUCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste DS/tamanho da placa: 8/04mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Classe de artigo	21P

Descrição técnica

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Profundidade útil T	1,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 04T0..
Ø mínimo do furo prévio $D_{min.}$	5,6 mm
Ø haste D_s	8 mm
Comprimento da cabeça L_1	26 mm
Desvio central L_3	3 mm
Tamanho da placa	4 mm
Código ISO do suporte	E08X SDUCR/L04
Comprimento total L	57 mm
Largura do pescoço L_4	4 mm
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 26	269028 26
--	-----------