

Ficha de dados

Garant

Barra de mandrilar de troca rápida de MD E.. SVLCL 113°, para pastilhas de corte reversíveis VC.., esquerda



Dados do pedido

Número do pedido	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Classe de artigo	21P

Descrição técnica

Largura do pescoço L ₄	6 mm
Comprimento total L	57 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	9,2 mm
Código ISO do suporte	E08X SVXCR/L05
Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 0501..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 26
Desvio central L ₃	5 mm
Comprimento da cabeça L ₁	26 mm
Profundidade útil T	3 mm
Tamanho da placa	5 mm
Ø haste D _s	8 mm
Ângulo de ajuste κ	113 grau
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	esquerda
Material de corte	HM
Refrigeração interior	sim

Ficha de dados

Aplicação

Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/268119-8/05>