



Dados do pedido

Número do pedido	081169 5
GTIN	4007123647576
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Com interruptor de segurança iluminado e bases das tomadas rodadas em 45°. 3500 W (16 A) de potência nominal.

Tomadas **à prova de salpicos de água** com tampas rebatíveis de fecho automático e anéis vedantes. Caixa de plástico resistente a impactos e quebras com arco de suspensão estável. Com tomadas para os **países F, B, PL e CZ**.

Descrição técnica

indicado para os países	F/ B/ PL/ CZ
Alimentação de energia	A energia elétrica
Número de tomadas 230 V/16 A	5
Tipo de conector de entrada	E
Número de tomadas	5
Comprimento da régua	520 mm
Estrutura do cabo	3G1,5
Classe do cabo	H07RN-F
Comprimento do cabo	2 m
Tipo de produto	Régua de tomadas

