

Garant UNI LINE

**GARANT Uni Line Panel, Tipo: S****Dados do pedido**

Número do pedido	955440 S
GTIN	4062406583286
Classe de artigo	9GC

**Descrição****Versão:**

Coluna de chapa estreita de chapa de aço, parede dupla com painel perfurado em ambos os lados com □ 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix. A placa de base estável em antracite permite uma fácil instalação e deslocamento.

**Pintura:**

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

**Nota:**

Painéis de identificação ver n.º 955443 –955444. Pictogramas adequados (vários fins de aplicações) para painéis de identificação ver n.º 955474.

**Descrição técnica**

Série	Panel
Profundidade	380 mm
Largura	300 mm
Altura	1375 mm

Capacidade de carga	30 kg
Peso	17 kg
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9
Tipo de produto	Expositor de painel perfurado