

Garant UNI LINE**UNI Panel, Tipo: L****Dados do pedido**

Número do pedido	955440 L
GTIN	4062406583309
Classe de artigo	9GC

Descrição**Modelo:**

Coluna de chapa estreita de chapa de aço, parede dupla com painel perfurado em ambos os lados com \square 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. A placa de base estável em antracite permite uma fácil instalação e deslocamento.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

Instrução:

Painéis de identificação ver n.º 955443 –955444. Pictogramas adequados (vários fins de aplicações) para painéis de identificação ver n.º 955474.

Descrição técnica

Capacidade de carga	30 kg
Largura	610 mm
Série	Panel
Peso	45 kg

Altura	2165 mm
Profundidade	440 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Tipo de produto	Expositor de painel perfurado