


Garant UNI LINE

GARANT Uni Line Wall estacionário, Tipo: M**Dados do pedido**

Número do pedido	955450 M
GTIN	4062406584597
Classe de artigo	9GC

Descrição**Versão:**

Coluna de chapa aço de parede dupla muito estável, paredes perfuradas que podem ser usadas de ambos os lados □ 9x9 mm numa grelha de 37 mm para alojamento de acessórios de parede perfurada e ganchos e suportes GARANT easyFix. A placa de base estável em antracite permite uma fácil instalação e deslocamento.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

Nota:

Para módulo de identificação, ver n.º 955453. Pictogramas adequados (diferentes finalidades de aplicação) para o módulo de identificação encontram-se no n.º 955474.

Descrição técnica

Altura	1920 mm
Largura	600 mm
Capacidade de carga	75 kg
Largura útil	600 mm

Profundidade	750 mm
Série	Wall
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9
Tipo de produto	Expositor de painel perfurado