

Garant UNILINE

Dados do pedido

Número do pedido	955459 1
GTIN	4062406584702
Classe de artigo	9GC

Descrição

Modelo:

Rodas com Ø de 125 mm. Ideal também para superfícies irregulares. A proteção contra fios evita o bloqueio da roda. Suavidade de funcionamento ideal através de rolamentos de esferas de alta qualidade. Com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento e ruído reduzido. Capacidade de carga de 200 kg por roda. Capacidade máxima de carga de forem usadas 4 rodas: 600 kg.

Material fornecido:

2 rodas orientáveis e 2 rodas orientáveis/bloqueáveis com travões imobilizadores para roda e coroa orientável. Inclui material de fixação.

Pintura:

Galvanizado, não configurável.

Descrição técnica

Capacidade de carga por unidade	200 kg
Altura	150 mm
Série	Tower
Série	Wall
Série	Z-Tower
Série	Cleaning Tower
Altura de construção	150 mm

Ø da roda	125 mm
Tipo de produto	Roda