


Garant **UNI LINE****UNI Tower forma de U móvel, Tipo: M****Dados do pedido**

Número do pedido	955462 M
GTIN	4062406584726
Classe de artigo	9GC

**Descrição****Modelo:**

Sistema de disponibilização representativo e modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Livremente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema easyFix. Uso variável e universal para diferentes tipos de aplicação e equipamento, p. ex., para implementar a 5S, disponibilizar materiais de primeiros socorros, materiais de limpeza, ferramentas, informações, etc.

De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. Rapidamente reconhecível na área de produção através de insertos de sinalização opcionais em diferentes cores. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro. Com 4 rodas orientáveis, Ø 125 mm, 2 com travão de imobilização. Forma em U: 2 painéis laterais com painel traseiro. Apenas é possível montar gavetas no tam. M. Pode ser montado um máximo de 1 bloco de gavetas por Tower.

**Pintura:**

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

**Instrução:**

Acessórios como peças sobrepostas, pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e punhos de empurrar, ver n.º 955474 – 955499.

**Descrição técnica**

Altura	2070 mm
Largura útil	540 mm
Ø da roda	125 mm
Série	Tower
Profundidade	750 mm
Peso	89 kg
Largura	720 mm
Capacidade de carga	150 kg
#Profundidade útil	510 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Regulação da altura no sistema de encaixe	37
Tipo de produto	Torre em painel perfurado

---

## Acessórios

Jogo de rodas para UNI Line 4 peças Tipo 1	955459 1
UNI Towerforma de U estacionária Tipo M	955460 M