

Garant GRIDLINE

**Armário vertical, largura 20G, 2 extensões em consola 6G, Altura: 1000mm****Dados do pedido**

Número do pedido	943104 1000
GTIN	4062406586027
Classe de artigo	9GI

**Descrição****Modelo:**

Os armários verticais com 20x28G estão equipados **com estruturas extraíveis autoportantes**, que estão equipadas com uma **proteção contra extração individual**, para que só seja possível abrir sempre uma estrutura extraível. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

As molduras das estruturas extraíveis têm uma grelha de painel perfurado de  $\square$  9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, bandejas de prateleira e painéis perfurados. Os armários verticais estão preparados para a fixação no chão e na parede e **têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento**.

Podem ser fechados com fechadura de cilindro com pinos. Todas as estruturas extraíveis fecham em conjunto.

**Acessórios especiais:**

As estruturas extraíveis verticais podem ser equipadas com:

prateleira n.º 943160, painel perfurado n.º 943166, prateleira inclinada n.º 943162 e n.º 943163, calha Multifix n.º 943170.

**Pintura:**

Corpo e corpo da estrutura extraível cinza claro RAL 7035, frente das estruturas extraíveis verticais antracite RAL 7016, **revestido a pó. Corpo da estrutura extraível não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

**Instrução:**

Os armários verticais não podem ser instalados com uma base!

## Descrição técnica

Peso	70 kg
Capacidade de carga da extração vertical	175 kg
Número de extrações	2
Altura	1000 mm
Profundidade	700 mm
Largura em G	20
Largura	500 mm
Profundidade em G	28
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade útil da extração vertical	600 mm
ComfortClose	não
Largura útil da extração vertical	150 mm
Altura útil da extração vertical	691 mm
Modelo da extração vertical	suspenso
Tipo de armário	Armário base
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	37 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário vertical

