

Garant **UNI LINE****GARANT Uni Line Tower forma de U móvel, Tipo: M****Dados do pedido**

Número do pedido	955465 M
GTIN	4062406586218
Classe de artigo	9GC

Descrição**Versão:**

Sistema de disponibilização modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações. Livrementemente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema GARANT easyFix.

De todos os lados, no interior e exterior, com painéis perfurados de 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes GARANT easyFix. Forma em U: 2 painéis laterais com painel traseiro. É possível montar gavetas e porta.

Material fornecido:

GARANT Uni Line Tower n.º 955462 tam. M; 2 prateleiras n.º 955481 tam. M; peça sobreposta n.º 955475 tam. GREY; punho de empurrar n.º 955496 tam. 1.

Com 4 rodas orientáveis de Ø 125 mm, 2 com travão de imobilização.

Pintura:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

Nota:

Mais acessórios como pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e portas, ver n.º 955474 – 955499.

Descrição técnica

Capacidade de carga	150 kg
---------------------	--------

Altura	2290 mm
Largura útil	540 mm
Peso	105 kg
Ø da roda	125 mm
Largura	720 mm
Profundidade	750 mm
#Profundidade útil	510 mm
Série	Tower
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Regulação da altura no sistema de encaixe	37
Tipo de produto	Torre em painel perfurado

Acessórios

Jogo de rodas para GARANT Uni Line 4 peças Tipo 1	955459 1
GARANT Uni Line Towerforma de U estacionária Tipo M	955460 M
GARANT Uni Line Towerforma de U móvel Tipo M	955462 M
Anexo paraGARANT Uni Line Tower M Tipo GREY	955475 GREY
Punho de empurrar GARANT Uni Line Tipo 1	955496 1