

Garant GRIDLINE

Armário vertical, largura 30G, 2 extensões autoportantes 6G, 1 extensão autoportante 12G, Altura: 2000mm**Dados do pedido**

Número do pedido	943115 2000
GTIN	4062406586201
Classe de artigo	9GI

Descrição**Modelo:**

Os armários verticais com 30×28G estão equipados **com estruturas extraíveis autoportantes**, que estão equipadas com uma **proteção contra extração individual**, para que só seja possível abrir sempre uma estrutura extraível. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.

As molduras das estruturas extraíveis têm uma grelha de painel perfurado de □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de porta-ferramentas, bandejas de prateleira e painéis perfurados. Os armários verticais estão preparados para a fixação no chão e na parede e **têm de ser obrigatoriamente protegidos contra tombamento**.

Podem ser fechados com fechadura de cilindro com pinos. Todas as estruturas extraíveis fecham em conjunto.

Estrutura extraível vertical com largura útil de 6G, estrutura extraível de 150 mm; estrutura extraível vertical com largura útil de 12G, estrutura extraível de 300 mm.

Estrutura extraível 6G com 175 kg de capacidade de carga; estrutura extraível 12G com 350 kg de capacidade de carga.

Acessórios especiais:

As estruturas extraíveis verticais podem ser equipadas com:

prateleira n.º 943160, painel perfurado n.º 943166, prateleira inclinada n.º 943162 e n.º 943163, calha Multifix n.º 943170.

Pintura:

Corpo e corpo da estrutura extraível cinza claro RAL 7035, frente das estruturas extraíveis verticais antracite RAL 7016, **revestido a pó. Corpo da estrutura extraível não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Instrução:

Os armários verticais não podem ser instalados com uma base!

Descrição técnica

Largura	750 mm
Modelo da extração vertical	suspenso
Número de extrações	3
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Profundidade	700 mm
Altura útil da extração vertical	1691 mm
Altura	2000 mm
Profundidade em G	28
Peso	163 kg
Largura em G	30
ComfortClose	não
Profundidade útil da extração vertical	600 mm
Tipo de armário	Armário base
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Extração da gaveta	Bloqueio de extração
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	37 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário vertical

