



Medidor de rosca para MultiCheck Digital, Rosca: M2



Dados do pedido

Número do pedido	486516 M2
GTIN	4046122621170
Classe de artigo	48B

Descrição

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Indicado para:

Aparelho base 486511 tam. 2-10, casquilho de medição n.º 486512 tam. 2-10 e casquilho protetor n.º 486515 tam. M2 a M10.

Descrição técnica

Norma	DIN 13
Passo de rosca	0,45 mm
Rosca	M2
Tipo de rosca	M
Tipo de calibre	Calibre de refugo
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Calibração	Preço sob consulta
Tipo de produto	Calibre macho de rosca não passa

Prestações de serviços

Calibração Calibre macho de rosca OK/nOK Ø máximo 60	028500 60
	028540 90

Calibração DAkkSCalibre macho de rosca OK/nOK Ø
máximo 90

