

Ficha de dados

Garant

Fresa de cópia e plana indexada com rosca, para pastilhas de corte reversíveis RP..



Dados do pedido

Número do pedido	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Classe de artigo	21O

Descrição

Versão:

Fresa plana e de cópia da mais recente geração. As placas reversíveis redondas indexadas proporcionam condições estáveis e protegem a pastilha contra rotação indesejada durante a utilização. O bloqueio de formato otimizado entre a pastilha de corte reversível e o assento da pastilha garante a máxima segurança processual.

Nota:

a_p máx = 6,0 mm.

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 com lâmina n.º 674252 tam. 15IP.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	25 mm
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$.	9,94 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$.	38 mm
Ø D_2	20,7 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$.	48 mm
Fresas circulares de perfuração a_p	1,7 mm
Ø D_3	13 mm

Ficha de dados

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total L _{tot.}	35 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Pastilha de corte reversível adequada	RPK.1204M0T
Rosca de alojamento M	M12
Ângulo de ramping α _{máx.}	4,83 grau
Refrigeração interior	sim
Modelo da haste	com rosca
Fresa adequada para forma de placa	redondo
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Divisão das lâminas	desigual
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de cópia

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/212015-25/2>