

Rebarbadora de MDI 60°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm



Dados do pedido

Número do pedido	208168 6
GTIN	4045197537409
Classe de artigo	11X

Descrição

Modelo:

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

Tolerância: **Medida S = ±0,2 mm.**

Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Medida S	5,9 mm
Avanço f_z em aço < 900 N/mm ²	0,03 mm
Número de dentes Z	6
Ø das lâminas D_c	6 mm
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	57 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo do chanfro de canto	30 grau
Fresagem de chanfros	30 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	60 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		