


Garant UNILINE



## Dados do pedido

Número do pedido	987104 L
GTIN	4062406587888
Classe de artigo	9GC

## Descrição

### Modelo:

Sistema de disponibilização modular para acesso direto a materiais de trabalho e rápida visualização de informações.

A UNI Tower assimétrica em forma de H pode ser **equipada em ambos os lados**. No compartimento inferior podem ser alojados 2 contentores de reciclagem n.º 987125 tam. 25 ou n.º 987110 tam. 45. O compartimento mais pequeno é adequado para o armazenamento de produtos e aparelhos de limpeza.

Livremente configurável com diversos acessórios e perfeita compatibilidade com o sistema easyFix. Todos os painéis exteriores e a divisória central têm painéis perfurados de todos os lados com  $\square 9 \times 9$  mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. A peça sobreposta opcional em antracite com pictograma de limpeza permite uma visualização rápida. As portas opcionais que podem ser fechadas oferecem a possibilidade de um acondicionamento seguro. A porte não pode ser combinada com o suporte de rolo de papel.

### Pintura:

**Revestido a pó** de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. **Não configurável.**

### Instrução:

Mais acessórios como pictogramas, prateleiras, gavetas, portas e portas, ver n.º 955474 – 955499.

## Descrição técnica

Largura	750 mm
#Profundidade útil	180/ 330 mm
Altura	1920 mm
Série	Cleaning Tower
Peso	92 kg
Largura útil	690 mm
Profundidade	750 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9
Tipo de produto	Estação de limpeza