

## Rebarbadora de MDI 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 8mm



### Dados do pedido

Número do pedido	208164 8
GTIN	4045197537317
Classe de artigo	11X

### Descrição

#### Modelo:

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

Tolerância: **Medida S = ±0,2 mm.**

#### Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

### Descrição técnica

Medida S	5,6 mm
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	8 mm
Avanço f <sub>z</sub> em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Número de dentes Z	6
Ø haste D <sub>s</sub>	8 mm
Comprimento total L	63 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Fresagem de chanfros	45 grau
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		