

Garant**Rebarbadora de MDI 60°, sem revestimento, Ø h6 DC: 10****Dados do pedido**

Número do pedido	208166 10
GTIN	4045197537379
Classe de artigo	11X

Descrição**Versão:**

Com um ângulo de hélice especial, com corte suave.

Tolerância: **Medida S = $\pm 0,2$ mm.**

Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Medida S	9,9 mm
Ø das lâminas D _c	10 mm
Avanço f _z em aço < 900 N/mm ²	0,05 mm
Número de dentes Z	6
Ø haste D _s	10 mm
Comprimento total L	72 mm
Haste	DIN 6535 HB com h6
Ângulo do chanfro de canto	60 grau
Fresagem de chanfros	30 grau
Revestimento	sem revestimento
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N

Ficha de dados

Tolerância de Ø nominal	h6
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	60 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	condicionalmente adequado		