

Ficha de dados

Garant GRIDLINE

Armário grande / resistente com Porta de dois batentes com janela de visualização, Altura: 800



Dados do pedido

Número do pedido	942723 800
GTIN	4062406595845
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Armário sem equipamento com 40x28G. Gavetas adequadas: 36x24G (encomendar separadamente).

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530 – 942610 e grupo 95.

Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Peso	63 kg
------	-------

Ficha de dados

Tipo de armário	Armário base
Profundidade em G	28
Largura em G	40
Profundidade	700 mm
Largura	1000 mm
Altura	800 mm
ComfortClose	não
Altura útil	645 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes com janela de visualização
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Posicionamento do punho	superior
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1600
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de grande capacidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942723-800>