

Garant GRIDLINE



Dados do pedido

Número do pedido	942745 900
GTIN	4062406595876
Classe de artigo	9GI

Descrição

Modelo:

Armário sem equipamento com 60×28G. Gavetas adequadas: 26×20G (encomendar separadamente).

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Instrução:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530 – 942610 e grupo 95.

Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Altura útil	763 mm
ComfortClose	não
Tipo de armário	Armário base
Peso	113 kg

Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Posicionamento do punho	superior
Largura	1500 mm
Altura	900 mm
Profundidade	700 mm
Largura em G	60
Frentes do armário	Porta de correr em chapa maciça
Profundidade em G	28
Versão	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1600
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de grande capacidade

Acessórios

Tampa de fecho para GridLine Tipo GP21	914227 GP21
--	-------------