

Garant GRIDLINE

**Armário grande / resistente com Porta de correr em chapa maciça, Altura: 800****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 942745 800    |
| GTIN             | 4062406595869 |
| Classe de artigo | 9GI           |

**Descrição****Versão:**

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Armário sem equipamento com 60×28G. Gavetas adequadas: 26×20G (encomendar separadamente).

**Pintura:**

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

**Nota:**

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530 – 942610 e grupo 95.

**Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.**

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

**Descrição técnica**

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Frentes do armário | Porta de correr em chapa maciça |
| Peso               | 107 kg                          |
| Largura em G       | 60                              |
| Tipo de armário    | Armário base                    |

## Ficha de dados

|                                                     |                                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Profundidade em G                                   | 28                                                             |
| Posicionamento do punho                             | superior                                                       |
| Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim                                                            |
| Profundidade                                        | 700 mm                                                         |
| Largura                                             | 1500 mm                                                        |
| Altura útil                                         | 663 mm                                                         |
| Altura                                              | 800 mm                                                         |
| ComfortClose                                        | não                                                            |
| Modelo                                              | para equipamento personalizado                                 |
| Espessura do material                               | 0,9 mm                                                         |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário    | 1600                                                           |
| Regulação da altura no sistema de encaixe           | 25                                                             |
| Fechadura de cilindro com pinos                     | Inserto de encaixe modular                                     |
| Seleção da cor                                      | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de produto                                     | Armário de grande capacidade                                   |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942745-800>