

Garant GRIDLINE

Armário grande / resistente com Porta de correr em chapa maciça, Altura: 800**Dados do pedido**

Número do pedido	942765 800
GTIN	4062406595906
Classe de artigo	9GI

Descrição**Versão:**

Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. Armário sem equipamento com 80×28G. Gavetas adequadas: 36×20G (encomendar separadamente).

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários de grande capacidade e para cargas pesadas GridLine, ver n.º 942530 – 942610 e grupo 95.

Só pode ser usado como armário para cargas pesadas com a prateleira para cargas pesadas n.º 942610.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade	700 mm
Altura útil	663 mm
Tipo de armário	Armário base
Profundidade em G	28
Peso	125 kg

Ficha de dados

Posicionamento do punho	superior
Altura	800 mm
Largura em G	80
Largura	2000 mm
ComfortClose	não
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Frentes do armário	Porta de correr em chapa maciça
Modelo	para equipamento personalizado
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1600
Regulação da altura no sistema de encaixe	25
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário de grande capacidade

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/942765-800>