

Rebarbadora de MDI para a frente e para trás, TiAlN, Ø DC: 7,8mm



Dados do pedido

Número do pedido	208180 7,8
GTIN	4045197465481
Classe de artigo	11X

Descrição

Modelo:**Haste extra comprida.**

Peça de cabeça duplamente retificada **com ângulo de 45°**.

Utilização:

Para **rebarbamento para a frente e para trás** e **chanfradura**, mesmo em locais de difícil acesso. Excelente para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Avanço f_z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,012 mm
Ø das lâminas D_c	7,8 mm
$L_2 +0,5$	2 mm
Número de dentes Z	4
Forma	achatado
$L_4 +0,5$	98 mm
Ø haste D_s	6 mm
Comprimento total L	100 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Fresagem de chanfros	avançar e recuar 45
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica

Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	±0,05
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Largura de corte a_e na operação de fresagem	0,25×L2 ao reborderar
Haste	DIN 6535 HA com h6
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		

Prestações de serviços

Retificação de haste Tipo HB	129100 HB
------------------------------	-----------