



Dados do pedido

| | |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 278044 110/170 |
| GTIN | 4062406602031 |
| Classe de artigo | 22B |

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Instrução:

D_1 = Ø mínimo para o primeiro corte/ D_2 = Ø máximo para o primeiro corte.

D_2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

| | |
|---|--------------------|
| Ø máximo do 1.º corte D_2 | 170 mm |
| profundidade máxima de corte $t_{máx.}$ | 14 mm |
| Ø mínimo do 1.º corte D_1 | 110 mm |
| Largura da haste b | 20×20 mm |
| Parafuso | 279816 4 |
| Tipo de inserto | esquerda |
| Refrigeração interior | não |
| Largura de incisão w | 3; 4 mm |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas |

