



Dados do pedido

Número do pedido	278044 340/999
GTIN	4062406602062
Classe de artigo	22B

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Instrução:

$D_1 = \emptyset$ mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \emptyset$ máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$ na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	14 mm
\emptyset mínimo do 1.º corte D_1	340 mm
\emptyset máximo do 1.º corte D_2	999 mm
Largura da haste b	20×20 mm
Parafuso	279816 4
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Largura de incisão w	3; 4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

