



## Dados do pedido

Número do pedido	278045 50/75
GTIN	4062406602086
Classe de artigo	22B

## Descrição

### Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

### Instrução:

$D_1$  = Ø mínimo para o primeiro corte/ $D_2$  = Ø máximo para o primeiro corte.

$D_2$  = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

## Descrição técnica

Ø máximo do 1.º corte $D_2$	75 mm
Ø mínimo do 1.º corte $D_1$	50 mm
profundidade máxima de corte $t_{máx.}$	14 mm
Largura da haste b	25×25 mm
Parafuso	279816 4
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Largura de incisão w	3; 4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

