



## Dados do pedido

Número do pedido	278046 240/350
GTIN	4062406602215
Classe de artigo	22B

## Descrição

### Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

### Instrução:

$D_1 = \emptyset$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \emptyset$  máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$  na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

## Descrição técnica

profundidade máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	14 mm
$\emptyset$ máximo do 1.º corte $D_2$	350 mm
$\emptyset$ mínimo do 1.º corte $D_1$	240 mm
Largura da haste b	25×25 mm
Parafuso	279816 4
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Largura de incisão w	3; 4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

